



## Lima de mano de diamante, 215 mm Grano D126 (medio) universal, Tipo: 3



### Datos de pedido

Número de pedido	529150 3
GTIN	4007220017319
Clase de artículo	53B

### Descripción

#### Ejecución:

Como las limas de tipo aguja n.º 529220, pero fabricadas a partir de piezas en bruto similares a las de las limas Habilis n.º 527060 (sección transversal reforzada, cola forjada resistente);

**superficie de recubrimiento aprox. 3 veces superior** que la de las limas tipo aguja.

#### Aplicación:

Para el mecanizado de **aceros templados y bonificados, metal duro, vidrio, cerámica y plásticos reforzados con fibra**. Para limar con **poca presión**, sobre todo en aristas. La presión elevada no proporciona una capacidad de limado superior y daña la lima.

### Descripción técnica

Sección transversal con asignación	12,5 × 3,8 mm
Descripción de la forma	semicircular
Longitud de recubrimiento	100 mm
Longitud total	215 mm
Medio abrasivo	Diamante
Símbolo de medio abrasivo	D
Tamaño de grano	D126
incl. mango lima	no
Requiere mango de lima	no
Tipo de producto	Lima de mano

