

HOLEX**Abanico lijador Material no tejido ondulado, fino, Ø del cabezal x ancho de cabezal: 100X50mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 554977 100X50 |
| GTIN | 4045197678881 |
| Clase de artículo | 52E |

Descripción**Ejecución:**

Material no tejido abrasivo sinusoidal sin cantos cortados. Ø mango 6 mm.

Aplicación:

Para el **deslustrado y pulido uniformes**

Descripción técnica

| | |
|----------------------------|------------------------|
| N.º revoluciones recomend. | 3000 min ⁻¹ |
| Velocidad de giro máxima | 6000 min ⁻¹ |
| Anchura de cabeza | 50 mm |
| Ø de mango | 6 mm |
| Ø del cabezal | 100 mm |
| Símbolo de medio abrasivo | A |
| Comparación de granulado | 280 |
| Grado de finura | fino |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Atributo del nombre de producto | fino |
| Tipo de producto | Abanico lijador |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | adecuado con restricciones | | |
| Acero < 900 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 1400 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 55 HRC | adecuado | | |
| Acero < 60 HRC | adecuado con restricciones | | |
| Acero < 67 HRC | adecuado con restricciones | | |
| INOX | adecuado | | |
| Ti | adecuado con restricciones | | |
| GG(G) | adecuado | | |
| CuZn | adecuado | | |
| Plástico, PRFV | adecuado | | |
| Madera | adecuado | | |
| Barnices | adecuado con restricciones | | |
| seco | adecuado | | |