

## Piedra acabado de banco para MD y fundición carburo de silicio (SiC) grueso / fino, Longitudxanchura: 125X50mm



### Datos de pedido

Número de pedido	558825 125X50
GTIN	4260496535196
Clase de artículo	56Z

### Descripción

#### Ejecución:

Piedras de repasar combinadas con aglomerante cerámico, grado de dureza O/P. Un lado, grueso para desbastado; el otro, fino para el acabado.

**Carburo de silicio** en aglomerado de dureza media. Por abajo, grano de SiC de 280 / 320 (fino); por arriba, grano de SiC de 100 (grueso).

#### Aplicación:

para desbarbado, pulido de precisión de irregularidades, redondeado de cantos.

#### Nota:

**Bajo petición hay disponibles piedras de pulido especiales para igualar.**

### Descripción técnica

Altura	20 mm
Grado de finura	grueso / fino
Tamaño de grano	100
Tamaño de grano	280 / 320
Anchura	50 mm
Longitud	125 mm
Tipo de producto	Pieza acabado de banco

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
Metal duro (MD)	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Piedra	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		