

**HOLEX****Abanico lijador hueco (A), Grano 60, Ø del cabezal x ancho de cabezal:  
60X40mm****Datos de pedido**

Número de pedido	555000 60X40
GTIN	4045197241276
Clase de artículo	52E

**Descripción****Ejecución:**

Disposición de las láminas en forma de abanico alrededor del eje de la herramienta.

**Disposición de las láminas en forma de cilindro** alrededor del eje de la herramienta con núcleo retraído. Ø vástago 6 mm.

**Aplicación:**

Principalmente para trabajos de pulido y rectificado de precisión en radios grandes, en la fabricación de herramientas y moldes y de recipientes y aparatos. Las láminas abrasivas se ajustan al contorno de la pieza de trabajo.

Especialmente indicada para el rectificado frontal y circunferencial.

**Descripción técnica**

Anchura de cabeza	40 mm
Velocidad de giro máxima	12000 min <sup>-1</sup>
N.º revoluciones recomend.	8000 min <sup>-1</sup>
Tamaño de grano	60
Ø de mango	6 mm

Ø del cabezal	60 mm
Medio abrasivo	Grano abrasivo de corindón (A)
Símbolo de medio abrasivo	A
Atributo del nombre de producto	Grano 60
Tipo de producto	Abanico lijador

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
seco	adecuado		