

Llave de espigas recta



Datos de pedido

Número de pedido	628950
GTIN	4020772044688
Clase de artículo	63Q

Descripción

Ejecución:

Acero especial galvanizado, espiga unida por soldadura. Distancia entre espigas 35 mm, \varnothing de espiga 5 mm.

Aplicación:

Para tuercas con brida DIN 44716 de amoladoras angulares.

Descripción técnica

Longitud total	180 mm
Tipo	3116CD
Quality Dress	DIN 3116
Ø espiga	5 mm
Distancia entre espigas	35 mm
Material	Acero especial galvanizado
Norma	DIN 3116 forma A
acodado	no
recta	SÍ
Tipo de producto	Llave de espigas