

Garant**Estrella de lijado de material no tejido, Ø 38 mm, Comparación de granulado: 280****Datos de pedido**

Número de pedido	555913 280
GTIN	4045197608994
Clase de artículo	51E

Descripción**Ejecución:**

Velo de material no tejido en disposición estrellada con asiento roscado. Ejecución de material no tejido resistente al desgarre y robusto, no se deshilacha en cantos de corte. de 3 capas.

Aplicación:

Para limpiar, desbarbar y acabar puntos de difícil acceso como **taladros, roscas interiores, tubos y cavidades**. Utilizar con pasador de sujeción n.º 555920.

Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1 %

Velocidad de giro máxima: 13000 min⁻¹

Grado de finura: fino

Color: rojo

Descripción técnica

Ø	38 mm
Grado de finura	fino
Color	rojo

Comparación de granulado	280
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 38 mm
N.º revoluciones recomend.	7500 min ⁻¹
Velocidad de giro máxima	13000 min ⁻¹
Tipo de producto	Estrella de lijado de material no tejido

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Piedra	adecuado con restricciones		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		

Accesorios

Pasador de sujeción Longitud total 120 mm	555920 120
Pasador de sujeción Longitud total 75 mm	555920 75