

Garant**Brocas espirales largas HSS W, Sin revestimiento, Ø DC h8: 10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	116040 10
GTIN	4045197025913
Clase de artículo	11B

Descripción**Ejecución:**

Con afilado forma A a partir de tamaño 2,5 mm.

Núcleo reforzados **sin aumento del núcleo**. Afilado de punta preciso. Ranuras receptoras de la viruta amplias con cantos dorsales muy redondeados. Superficie rectificada brillante.

Ventaja:

Para taladrar taladros profundos y para trabajos en los que se emplean casquillos de taladrar.

Recomendación:**Profundidad de perforación máxima:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Nota:

Broca de puntear CN adecuada, n.º 112120, 112140 y 112170 con **ángulo de punta de 142°** para una máxima seguridad en el proceso.

Descripción técnica

Número de filos Z	2
Ø nominal D _c	10 mm
Longitud de la ranura de viruta L _c	121 mm
Avance f en aluminio que produce virutas cortas	0,18 mm/rev,
Tolerancia Ø nominal	h8
Ø de mango D _s	10 mm
Longitud total L	184 mm
Norma	DIN 340
Profundidad de perforación máxima recomendada L ₂	106 mm

Ángulo de punta	130 grados
Mango	Mango cilíndrico
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS
Tipo	W
Ángulo de hélice	30-40 grados
Refrigeración interior	no
anillo de color	amarillo
Tipo de producto	Broca espiral

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	70 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	45 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	40 m/min	N
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		