

3M Scotch-Brite™

Muela compacta RC-UW Rapid Cut D × P × Alt (mm), 150×6×25, Comparación de granulado: 50**Datos de pedido**

Número de pedido	566994 50
GTIN	50048011648878
Clase de artículo	53M

Descripción**Ejecución:**

Muelas compactas de tela no tejida para rectificado frío sin colores de revenido.

Las muelas compactas combinan **el grano de precisión agresivo Cubitron™ II** con la tela no tejida Scotch-Brite™.

Aplicación:

Para **eliminar, limpiar y acabar** costuras de garganta, puntos de soldadura y puntos de difícil acceso mediante lijadoras rectas (Ø 76 mm), lijadoras angulares (Ø 125 mm) o máquinas rectificadoras de costuras de garganta (Ø 150 mm).

En máquinas rectificadoras de costuras de garganta sin otros accesorios.

Nota:

Encontrará muelas compactas de material no tejido para el rectificado de superficies en el n.º 566991. Encontrará muelas de desbarbado y de acabado para el uso en bloques de rectificado en el n.º 568725, n.º 568731 y n.º 568741.

Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1 %

Velocidad circunf. máxima: 60 m/s

Velocidad de giro máxima: 7500 min⁻¹

Símbolo de medio abrasivo: Cerámica

Grado de finura: extra basta

Grado dureza: extradura

Ejecución: 9C extra coarse

Descripción técnica

Grado dureza	extradura
Comparación de granulado	50
Ejecución	9C extra coarse
Grado de finura	extra basta
Ø de muela	150 mm
Ø de muela D	150 mm
Ø de perforación H	25 mm
Anchura de muela T	6 mm
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Medio abrasivo	Grano de cerámica (CER)
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	150×6×25
Quality Dress	RC-UW Rapid Cut
Velocidad circunf. máxima	60 m/s
Velocidad de giro máxima	7500 min ⁻¹