

**Garant**

**Plaquita de perfil total 60° interior, derecha, HB7010, Cantidad de pasos / pulgadas: 14**

**Datos de pedido**

Número de pedido	270910 14
GTIN	4045197872029
Clase de artículo	21J

**Descripción técnica**

Número de hilos / pulgada	14
Material de corte	MD
Paso de rosca	14 mm
Aplicación interior/exterior	Interior
Tipo de boca	derecha
Perfil de plaquita de corte	Perfil total
Clase	HB7010
Tipo de rosca	UNC
Tipo de rosca	UNF
Tipo de rosca	UN
Tipo de rosca	UNEF

Tipo de rosca	UNS
Tipo de rosca	UN-LH
Tipo de rosca	UNC-LH
Tipo de rosca	UNF-LH
Tipo de rosca	UNEF-LH
Tipo de rosca	UNS-LH
Ángulo de flanco	60 grados
Espesor	3,17 mm
Tam. de plaquita L	11 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para roscado con macho

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	250 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	180 m/min	N
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	150 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	150 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	130 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	100 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	90 m/min	P
Acero < 55 HRC	adecuado con restricciones	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	50 m/min	S
GG(G)	adecuado	130 m/min	K
CuZn	adecuado con restricciones	150 m/min	N
continuo	adecuado		

húmedo máximo	adecuado
seco	adecuado con restricciones