

3M Scotch-Brite™

España de material no tejido abrasivo, 158x224 mm, Estructura de material no tejido: 100**Datos de pedido**

Número de pedido	556000 100
GTIN	3134375444491
Clase de artículo	53M

Descripción**Ejecución:**

Material sintético de nailon mezclado con grano abrasivo en aglomerado de resina sintética.

Ventaja:

- **Se adapta a la forma de la pieza de trabajo.**
- **La estructura abierta evita el atascamiento y reduce la generación de calor.**
- **Acabado uniforme reproducible.**
- **Aplicable en mojado y en seco.**
- **No contiene componentes con tendencia a corroerse.**

Aplicación:

Bloque manual n.º 556020 para aplicación manual o en lijadora vibratoria. **Grueso y agresivo:** elimina el óxido, la corrosión ligera y la suciedad en superficies. Para eliminar colores, pintura, plásticos, piezas de caucho desgastados (p. ej. antes del encolado).

Descripción técnica

Estructura de material no tejido	100
Color	rojo
Comparación de granulado	180 - 220
Grado de finura	grueso
Denominación 3M	WR-SH
Ejecución	A Medium

Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Anchura	158 mm
Longitud	224 mm
Atributo del nombre de producto	158×224 mm
Tipo de producto	Esponja de material no tejido abrasivo

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Piedra	adecuado con restricciones		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		

Accesorios

Mandril	556030
---------	--------

Bloque manual

556020