



Cuchilla de tornear derecha similar a DIN 4971 (ISO 1), M20, Vástago cuadrado: 20mm



Datos de pedido

Número de pedido	296030 20
GTIN	4045197884671
Clase de artículo	22E

Descripción

Ejecución:

Equipado con placas de corte de metal duro diamantadas.

Aplicación:

P20/K25 para el mecanizado de acero y de fundición.

M20 para el mecanizado de aceros inoxidables.

Atención:

En cortes de desbastado e interrumpidos, el filo se debería rectificar con un lapeador manual de carburo de boro (n.º 558812).

Descripción técnica

Vástago cuadrado	20 mm
Longitud total	125 mm
Material de corte	M20
Tipo de producto	Cuchilla de tornear