

HOLEX**Cuchilla de tornear derecha similar a DIN 4972 (ISO 2), M20, Vástago cuadrado: 12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	296130 12
GTIN	4045197884725
Clase de artículo	22E

Descripción**Ejecución:**

Equipado con placas de corte de metal duro diamantadas.

Aplicación:

P20/K25 para el mecanizado de acero y de fundición.

M20 para el mecanizado de aceros inoxidables.

Atención:

En cortes de desbastado e interrumpidos, el filo se debería rectificar con un lapeador manual de carburo de boro (n.º 558812).

Descripción técnica

Vástago cuadrado	12 mm
Longitud total	100 mm
Material de corte	M20
Tipo de producto	Cuchilla de tornear