

Garant**CC. T 060202, Clase: HB7035-1**

Datos de pedido

Número de pedido	260140 HB7035-1
GTIN	4045197873675
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 320 m/min
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	SM
Profundidad de corte a_p	0,2 - 4 mm
Radio angular	0,2 mm
Clase	HB7035-1
Aplicación principal	P
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 060202

Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado