

**Garant****CC. T 09T302, Clase: HB7035-1**

## Datos de pedido

Número de pedido	260056 HB7035-1
GTIN	4045197873705
Clase de artículo	21G

## Descripción

CCMT 09T302 HB7035-1 Clase: HB7035-1  
Rompevirutas: SS  
Tolerancia: MF  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Avance  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 120 - 350 m/min

## Descripción técnica

Radio angular	0,2 mm
Rompevirutas	SS
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Clase	HB7035-1
Aplicación principal	P
Condición de corte	fuertemente interrumpido

Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 350 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T302
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	MF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado