

Garant
CC. T 09T304, Clase: HB7035-1


Datos de pedido

Número de pedido	260150 HB7035-1
GTIN	4045197873736
Clase de artículo	21G

Descripción

CC. T 09T304 HB7035-1 Clase: HB7035-1
 Rompevirutas: SM
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 4 mm
 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 100 - 320 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Aplicación principal	P
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte a_p	0,2 - 4 mm
Rompevirutas	SM
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Clase	HB7035-1

Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 320 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T304
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado