


Garant
CC. T 120404, Clase: HB7035-1


Datos de pedido

Número de pedido	260064 HB7035-1
GTIN	4045197873767
Clase de artículo	21G

Descripción

CC. T 120404 HB7035-1 Clase: HB7035-1
 Rompevirutas: SS
 Tolerancia: MF
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Avance f : 0,05 - 0,25 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 350 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 350 m/min
Rompevirutas	SS
Radio angular	0,4 mm
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Clase	HB7035-1
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm

Aplicación principal	P
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120404
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	MF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado