

**Garant**
**CCMT 120408, Clase: HB7035-1**


### Datos de pedido

Número de pedido	260066 HB7035-1
GTIN	4045197873781
Clase de artículo	21G

### Descripción

CCMT 120408 HB7035-1 Clase: HB7035-1  
 Rompevirutas: SS  
 Tolerancia: MF  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
 Avance  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 120 - 350 m/min

### Descripción técnica

Radio angular	0,8 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 350 m/min
Rompevirutas	SS
Clase	HB7035-1
Aplicación principal	P
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Condición de corte	fuertemente interrumpido

Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120408
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	MF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado