



Cuchilla de torneado angular derecha similar a DIN 4978 (ISO 3), P20/K25, Vástago cuadrado: 10mm



Datos de pedido

Número de pedido	296745 10
GTIN	4045197884480
Clase de artículo	22E

Descripción

Ejecución:

Equipado con placas de corte de metal duro diamantadas.

Aplicación:

P20/K25 para el mecanizado de acero y de fundición.

M20 para el mecanizado de aceros inoxidable.

Atención:

En cortes de desbastado e interrumpidos, el filo se debería rectificar con un lapeador manual de carburo de boro (n.º 558812).

Descripción técnica

Vástago cuadrado	10 mm
Longitud total	90 mm
Material de corte	P20/K25
Tipo de producto	Cuchilla de torneado