

Garant
CNMG 160608, Clase: HB7035-1


Datos de pedido

Número de pedido	250168 HB7035-1
GTIN	4045197873934
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMG 160608 HB7035-1 Clase: HB7035-1

Rompevirutas: SM

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 8 mm

Avance f : 0,2 - 0,5 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 100 - 320 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Rompevirutas	SM
Profundidad de corte a_p	0,5 - 8 mm
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 320 m/min
Radio angular	0,8 mm
Aplicación principal	P

Clase	HB7035-1
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	CNMG 160608
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado