

Garant
CNMG 160612, Clase: HB7035-1


Datos de pedido

Número de pedido	250170 HB7035-1
GTIN	4045197873958
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMG 160612 HB7035-1 Clase: HB7035-1
 Rompevirutas: SM
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 8 mm
 Avance f : 0,2 - 0,5 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 100 - 320 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	SM
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Radio angular	1,2 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,5 - 8 mm
Clase	HB7035-1
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 320 m/min

Aplicación principal	P
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 160612
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado