

**HOLEX****Cuchilla de torneado para ranurado frontal derecha similar a DIN 4981 (ISO 7), M20, Altura de mango: 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	297030 20
GTIN	4045197885555
Clase de artículo	22E

**Descripción****Ejecución:**

Equipado con placas de corte de metal duro diamantadas.

**Aplicación:**

P20/K25 para el mecanizado de acero y de fundición.

M20 para el mecanizado de aceros inoxidables.

**Atención:**

En cortes de desbastado e interrumpidos, el filo se debería rectificar con un lapeador manual de carburo de boro (n.º 558812).

**Descripción técnica**

Altura del mango h	20 mm
Anchura de filo	5 mm
Longitud total	125 mm
Anchura del mango b	12 mm
Material de corte	M20
Tipo de producto	Cuchilla de tornear