

Garant**DC. T 070202, Clase: HB7035-1**

Datos de pedido

Número de pedido	260351 HB7035-1
GTIN	4045197874092
Clase de artículo	21G

Descripción

DCMT 070202 HB7035-1 Clase: HB7035-1
Rompevirutas: SS
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avance f : 0,05 - 0,2 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 350 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 350 m/min
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Radio angular	0,2 mm
Aplicación principal	P
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Avance f	0,05 - 0,2 mm/rev,

Clase	HB7035-1
Rompevirutas	SS
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DCMT 070202
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado