

Garant**DC. T 070202, Clase: HB7035-1**

Datos de pedido

Número de pedido	260449 HB7035-1
GTIN	4045197874108
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 320 m/min
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Rompevirutas	SM
Aplicación principal	P
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Clase	HB7035-1
Radio angular	0,2 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DCMT 070202

Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado