

Garant
DC. T 11T308, Clase: HB7035-1


Datos de pedido

Número de pedido	260361 HB7035-1
GTIN	4045197874177
Clase de artículo	21G

Descripción

DC. T 11T308 HB7035-1 Clase: HB7035-1
 Rompevirutas: SS
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Avance f : 0,05 - 0,2 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 350 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,05 - 0,2 mm/rev,
Radio angular	0,8 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 350 m/min
Aplicación principal	P
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Rompevirutas	SS
Clase	HB7035-1

Condición de corte	fuertemente interrumpido
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T308
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado