

Garant
DC. T 11T308, Clase: HB7035-1


Datos de pedido

Número de pedido	260464 HB7035-1
GTIN	4045197874184
Clase de artículo	21G

Descripción

DC. T 11T308 HB7035-1 Clase: HB7035-1
 Rompevirutas: SM
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 100 - 320 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Clase	HB7035-1
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 320 m/min
Radio angular	0,8 mm
Rompevirutas	SM

Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T308
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado