

**Garant**
**SCMT 09T304, Clase: HB7035-1**


### Datos de pedido

Número de pedido	260742 HB7035-1
GTIN	4045197874405
Clase de artículo	21G

### Descripción técnica

Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Avance $f$	0,05 - 0,2 mm/rev,
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 350 m/min
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	SS
Radio angular	0,4 mm
Clase	HB7035-1
Aplicación principal	P
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	SCMT 09T304
Número de cambios/cortes	4

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado