

**Garant****SCMT 09T308, Clase: HB7035-1**

## Datos de pedido

Número de pedido	260763 HB7035-1
GTIN	4045197874436
Clase de artículo	21G

## Descripción

SCMT 09T308 HB7035-1 Radio angular: 0,8 mm

Clase: HB7035-1

Rompevirutas: SM

Tolerancia: M

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/rev,

## Descripción técnica

Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Radio angular	0,8 mm
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Aplicación principal	P
Clase	HB7035-1
Rompevirutas	SM

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	100 - 320 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	SCMT 09T308
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado