

**Garant**
**TC. T 110204, Clase: HB7035-1**


### Datos de pedido

Número de pedido	260982 HB7035-1
GTIN	4045197874672
Clase de artículo	21G

### Descripción

TC. T 110204 HB7035-1 Clase: HB7035-1  
 Rompevirutas: SM  
 Tolerancia: M  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
 Avance f: 0,1 - 0,3 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 100 - 320 m/min

### Descripción técnica

Condición de corte	fuertemente interrumpido
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Rompevirutas	SM
Aplicación principal	P
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	100 - 320 m/min
Clase	HB7035-1

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	TCMT 110204
Número de cambios/cortes	3
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado