

Garant
TC. T 16T304, Clase: HB7035-1


Datos de pedido

Número de pedido	260986 HB7035-1
GTIN	4045197874702
Clase de artículo	21G

Descripción

TC. T 16T304 HB7035-1 Clase: HB7035-1

Rompevirutas: SM

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 100 - 320 m/min

Descripción técnica

Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 320 m/min
Aplicación principal	P
Rompevirutas	SM
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Clase	HB7035-1

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	TCMT 16T304
Número de cambios/cortes	3
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado