

**Garant**
**TNMG 160408, Clase: HB7035-1**


### Datos de pedido

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Número de pedido  | 251544 HB7035-1 |
| GTIN              | 4045197874764   |
| Clase de artículo | 21G             |

### Descripción

TN. G 160408 HB7035-1 Clase: HB7035-1

Rompevirutas: SM

Tolerancia: M

 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

 Avance  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rev,

 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 100 - 320 m/min

### Descripción técnica

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Rompevirutas                                  | SM                       |
| Avance $f$                                    | 0,2 - 0,5 mm/rev,        |
| Profundidad de corte $a_p$                    | 0,5 - 5 mm               |
| Aplicación principal                          | P                        |
| Condición de corte                            | fuertemente interrumpido |
| Radio angular                                 | 0,8 mm                   |
| Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal | 100 - 320 m/min          |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Clase                        | HB7035-1                        |
| Asignación fino/desbaste     | Desbaste-acabado                |
| Material de corte            | MD                              |
| Código ISO plaquita de corte | TNMG 160408                     |
| Número de cambios/cortes     | 6                               |
| Tolerancia                   | M                               |
| Tipo de producto             | Plaquita de corte para torneado |