

Garant**VB.. T 160404, Clase: HB7035-1**

Datos de pedido

Número de pedido	261232 HB7035-1
GTIN	4045197874825
Clase de artículo	21G

Descripción

VB.. T 160404 HB7035-1 Clase: HB7035-1
Rompevirutas: SM
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 100 - 320 m/min

Descripción técnica

Radio angular	0,4 mm
Aplicación principal	P
Rompevirutas	SM
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 320 m/min
Clase	HB7035-1
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VBMT 160404
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado