

Garant
VC. T 160408, Clase: HB7035-1


Datos de pedido

Número de pedido	261459 HB7035-1
GTIN	4045197874924
Clase de artículo	21G

Descripción

VC. T 160408 HB7035-1 Clase: HB7035-1

Rompevirutas: SM

Tolerancia: M

 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm

 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 100 - 320 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Clase	HB7035-1
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 320 m/min
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Radio angular	0,8 mm

Rompevirutas	SM
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VCMT 160408
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado