

**Garant****VNMG 160404, Clase: HB7035-1**

### Datos de pedido

Número de pedido	251732 HB7035-1
GTIN	4045197874931
Clase de artículo	21G

### Descripción técnica

Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 350 m/min
Clase	HB7035-1
Rompevirutas	SS
Aplicación principal	P
Profundidad de corte $a_p$	0,3 - 2 mm
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Avance $f$	0,08 - 0,4 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VNMG 160404

Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado