

**Garant**
**VNMG 160408, Clase: HB7035-1**


## Datos de pedido

Número de pedido	251804 HB7035-1
GTIN	4045197874962
Clase de artículo	21G

## Descripción

VN. G 160408 HB7035-1 Clase: HB7035-1  
 Rompevirutas: SM  
 Tolerancia: M  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
 Avance  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 100 - 320 m/min

## Descripción técnica

Condición de corte	fuertemente interrumpido
Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 4 mm
Clase	HB7035-1
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	100 - 320 m/min
Aplicación principal	P

Rompevirutas	SM
Avance f	0,1 - 0,5 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VNMG 160408
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado