

**Garant****WNMG 060404, Clase: HB7035-1**

### Datos de pedido

Número de pedido	251952 HB7035-1
GTIN	4045197874979
Clase de artículo	21G

### Descripción técnica

Aplicación principal	P
Rompevirutas	SS
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 350 m/min
Radio angular	0,4 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Profundidad de corte $a_p$	0,3 - 2 mm
Clase	HB7035-1
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080404
Número de cambios/cortes	6

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado