

MIRKA**Muela ABRALON™, Ø 150 mm, Tamaño de grano: 2000****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 567900 2000 |
| GTIN | 6416868728583 |
| Clase de artículo | 56M |

Descripción**Ejecución:**

El sistema de acabado patentado ABRALON™ consiste en una red tejida con recubrimiento de carburo de silicio sobre una delgada base de espuma. Ofrece las siguientes ventajas:

- **La red de rectificado permite la libre circulación de agua y aire, el polvo de amoladura se elimina eficazmente.**
- **Alta efectividad – tiempo de trabajo reducido y larga vida útil.**

Aplicación:

Para la **rectificación manual y mecanizada en seco y en húmedo** de contornos, formas, metales **con altas exigencias hacia la superficie** hasta el pulido previo.

Descripción técnica

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Tamaño de grano | 2000 |
| Ø de muela | 150 mm |
| Serie | ABRALON™ |
| Medio abrasivo | Carburo de silicio (SiC) |
| Símbolo de medio abrasivo | SiC |
| Soporte del abrasivo | Red tejida |
| Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % |

| | |
|---------------------------------|--|
| Atributo del nombre de producto | Ø 150 mm |
| Máquina de accionamiento | Lijadora excéntrica |
| Velocidad circunf. máxima | 40 m/s |
| Tipo de producto | Muela abrasiva con Cierre por adherencia |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | adecuado | | |
| Acero < 1400 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 55 HRC | adecuado | | |
| Acero < 60 HRC | adecuado | | |
| Acero < 67 HRC | adecuado | | |
| INOX | adecuado | | |
| Ti | adecuado | | |
| Plástico, PRFV | adecuado | | |
| Piedra | adecuado con restricciones | | |
| Barnices | adecuado | | |
| Uni | adecuado con restricciones | | |
| húmedo máximo | adecuado | | |
| seco | adecuado con restricciones | | |

Accesorios

| | |
|---|------------|
| Plato lijador con adherencia de PU Ø exterior 150 mm | 567885 150 |
| Plato lijador con adherencia de PU Perforación múltiple Ø exterior 150 mm | 567887 150 |
| Plato apoyo de PU agujeros Ø exterior 147 mm | 567990 147 |