

Garant
Fresas de MDI GARANT Master INOX HPC, TiAlN, Ø h10 DC: 7,5mm

Datos de pedido

Número de pedido	202387 7,5
GTIN	4045197875211
Clase de artículo	11X

Descripción
Ejecución:
Para desbastado y acabado..

Fresas HPC con **revestimiento de alto rendimiento de nuevo desarrollo** para **una duración excelente** y **una potencia de arranque de viruta óptima** en los aceros inoxidables más diversos.

Mayor resistencia a la oxidación y resistencia térmica.

Utilizables con **velocidades de corte elevadas**, también muy apropiadas para TOOLOX®. Medidas constructivas similares a **DIN 6527**.

Descripción técnica

Tolerancia Ø nominal	h10
Ø de corte D_c	7,5 mm
Mango	DIN 6535 HB con h6
Dirección de aproximación	horizontal, inclinado y vertical
Longitud de filo L_c	19 mm
Ø de mango D_s	8 mm
Avance f_z para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm ²	0,04 mm
Anchura del chaflán angular con 45 °	0,1 mm
Longitud total L	63 mm
Avance f_z para contornear en INOX > 900 N/mm ²	0,048 mm
Voladizo L_1 incl. cuello	25 mm

Ø de cuello D ₁	7,3 mm
Número de dientes Z	3
Ángulo de hélice	40 grados
Ángulo del chaflán angular	45 grados
Serie	Master Inox
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	MDI
Norma	DIN 6527
Tipo	N
Características ángulo espiral	desigual
División de los cortes	desigual
Anchura de ataque a _e en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte 1xD
Anchura de ataque a _e en la operación de fresado	0,5xD al contornear
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	HPC
anillo de color	azul
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	250 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	230 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	200 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	170 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	170 m/min	P
TOOLOX 33	adecuado	115 m/min	H
TOOLOX 44	adecuado	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	110 m/min	M

INOX > 900 N/mm ²	adecuado	90 m/min	M
Uni	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		
Aire	adecuado		