



## Aparato de doblado en ángulo de precisión completo con accesorios, Altura máxima de la pieza de trabajo: 35mm



### Datos de pedido

Número de pedido	823600 35
GTIN	2050001932709
Clase de artículo	86K

### Descripción

#### Ejecución:

Aparato de flexión fácil de manejar, potente, para la flexión con medidas exactas de perfiles diversos hasta 180°. Sujeción segura y firme de los perfiles. Flexión con exactitud de repetición por medio de dispositivo de doblado y sujeción preciso. **Topes angular y longitudinal y angular integrados para un trabajo rápido** con resultados de doblado exactos. Avance de trabajo rápido, incluso con perfiles macizos, que se consigue gracias a una **placa giratoria con rodamientos de agujas** (tam. 60 y 100).

#### Aplicación:

Doblado en caliente con medidas exactas y cómodo para el usuario (ángulo de doblado 0 – 180°), tanto con cantos de doblado agudos como con diversos radios de flexión.

#### Idóneo para:

Tornillo de banco

#### Suministro:

1 placa de doblado con cantos vivos, 90° n.º 823601 tam. 0, 1 placa de doblado (r = 6 mm), 180°, 1 tope angular, 1 tope longitudinal, 1 palanca de mando, 1 llave SW 5 - 6 - 9 - 10 - 17.

#### Nota:

Otras placas de doblado en el n.º 823601 – 823604.

### Descripción técnica

Peso	9,3 kg
Altura	92 mm
Rendimiento máx. de doblado material plano (caliente)	36 × 6 / 11 × 11 mm

Altura máxima de la pieza de trabajo	35 mm
Profundidad	150 mm
Anchura	280 mm
Rendimiento máx. de doblado material plano (frío)	35 × 4 / 9 × 9 mm
Rendimiento máximo de doblado material redondo (frío) Ø	10 mm
Tipo de producto	Aparato de flexión

## Accesorios

Herramienta de curvar Radio 4	823601 4
Herramienta de curvar Radio 10	823601 10
Herramienta de curvar Radio 0	823601 0
Herramienta de curvar Radio 2,5	823601 2,5