




## Plato lijador diamantado PREMIUM\*\*\* para piedra, Ø de muela: 125mm



### Datos de pedido

Número de pedido	569640 125
GTIN	9003173483879
Clase de artículo	53T

### Descripción

#### Ejecución:

Plato de acero robusto y esbelto con segmentos diamantados soldados incorporados en un material especial. Alto **rendimiento de abrasión, vida útil muy larga** y **marcha sin vibraciones** (superficies limpias), para el rectificado en seco.

#### Aplicación:

Para rectificado, alineación, alisado de piedra y hormigón en amoladoras angulares. Velocidad de giro óptima 10000 – 12000 rpm. Velocidad de giro máxima 15000 rpm.

#### Material:

Adecuado para hormigón.

### Descripción técnica

Cuerpo portante	Plato de acero
Descripción de la forma	plano
Ø de perforación	22,23 mm
Ø de muela	125 mm
Medio abrasivo	Diamante
Símbolo de medio abrasivo	D
Optimizado para material de trabajo	Piedra
Máquina de accionamiento	Lijadoras angulares

N.º revoluciones recomend.	10000 - 12000 min <sup>-1</sup>
Velocidad de giro máxima	15000 min <sup>-1</sup>
Tipo de producto	Plato lijador