



Aparato de doblado en ángulo de precisión completo con accesorios, Altura máxima de la pieza de trabajo: 60mm



Datos de pedido

Número de pedido	823600 60
GTIN	2050001933065
Clase de artículo	86K

Descripción

Ejecución:

Aparato de flexión fácil de manejar, potente, para la flexión con medidas exactas de perfiles diversos hasta 180°. Sujeción segura y firme de los perfiles. Flexión con exactitud de repetición por medio de dispositivo de doblado y sujeción preciso. **Topes angular y longitudinal y angular integrados para un trabajo rápido** con resultados de doblado exactos. Avance de trabajo rápido, incluso con perfiles macizos, que se consigue gracias a una **placa giratoria con rodamientos de agujas** (tam. 60 y 100).

Aplicación:

Doblado en caliente con medidas exactas y cómodo para el usuario (ángulo de doblado 0 – 180°), tanto con cantos de doblado agudos como con diversos radios de flexión.

Idóneo para:

Tornillo de banco / banco de trabajo

Suministro:

1 placa de doblado (r = 2 mm), 90° n.º 823602 tam. 2, 1 tope angular, 1 tope longitudinal, 1 palanca de mando, 1 espiga de cubierta, 1 llave SW 5 - 6 - 8 - 10.

Nota:

Otras placas de doblado en el n.º 823601 – 823604.

Descripción técnica

Altura	145 mm
Rendimiento máximo de doblado material redondo (frío) Ø	15 mm

Rendimiento máx. de doblado material plano (frío)	60 × 6 / 13 × 13 mm
Profundidad	200 mm
Altura máxima de la pieza de trabajo	60 mm
Anchura	335 mm
Rendimiento máx. de doblado material plano (caliente)	60 × 10 / 20 × 20 mm
Peso	22,4 kg
Tipo de producto	Aparato de flexión

Accesorios

Herramienta de curvar Radio 8	823602 8
Herramienta de curvar Radio 10	823602 10
Herramienta de curvar Radio 2	823602 2
Herramienta de curvar Radio 5	823602 5