

**Cilindro lijador tejido (A), Ø 100×100 mm, Tamaño de grano: 60****Datos de pedido**

Número de pedido	568465 60
GTIN	4045197526663
Clase de artículo	52E

**Descripción****Ejecución:**

**Disposición de láminas del tejido abrasivo en forma de abanico** alrededor del eje del cilindro de rectificado. Dimensiones estándar **Ø 100 × 100 mm** y variante estrecha **Ø 100 × 50 mm** para el mecanizado de superficies pequeñas. Taladro de asiento Ø 19 mm con ranura de chaveta múltiple.

**Aplicación:**

Para **desoxidación, decapado, desbarbado** y el rectificado longitudinal.

**Nota:**

Para la compensación de anchos en cilindros delgados Ø 100 × 50 mm, emplear juego de anillos distanciadores n.º 568439.

**Descripción técnica**

N.º revoluciones recomend.	3700 min <sup>-1</sup>
Tamaño de grano	60
Soporte del abrasivo	Tejido
Símbolo de medio abrasivo	A
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %

Ø de rodillo	100 mm
Anchura rodillo	100 mm
Atributo del nombre de producto	Ø 100×100 mm
Tipo de producto	Cilindro lijador tejido ranurado

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Barnices	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		