



## Aparato de doblado en ángulo de precisión completo con accesorios, Altura máxima de la pieza de trabajo: 100mm



### Datos de pedido

Número de pedido	823600 100
GTIN	2050001933072
Clase de artículo	86K

### Descripción

#### Ejecución:

Aparato de flexión fácil de manejar, potente, para la flexión con medidas exactas de perfiles diversos hasta 180°. Sujeción segura y firme de los perfiles. Flexión con exactitud de repetición por medio de dispositivo de doblado y sujeción preciso. **Topes angular y longitudinal y angular integrados para un trabajo rápido** con resultados de doblado exactos. Avance de trabajo rápido, incluso con perfiles macizos, que se consigue gracias a una **placa giratoria con rodamientos de agujas** (tam. 60 y 100).

#### Aplicación:

Doblado en caliente con medidas exactas y cómodo para el usuario (ángulo de doblado 0 – 180°), tanto con cantos de doblado agudos como con diversos radios de flexión.

#### Idóneo para:

Banco de trabajo

#### Suministro:

1 placa de doblado (r = 2 mm), 90° n.º 823603 tam. 2, 1 tope angular, 1 tope longitudinal, 1 palanca de mando.

#### Nota:

Otras placas de doblado en el n.º 823601 – 823604.

### Descripción técnica

Altura máxima de la pieza de trabajo	100 mm
Rendimiento máximo de doblado material redondo (frío) Ø	18 mm

Profundidad	240 mm
Rendimiento máx. de doblado material plano (frío)	100 × 7 / 18 × 18 mm
Peso	43,9 kg
Altura	205 mm
Rendimiento máx. de doblado material plano (caliente)	100 × 10 / 22 × 22 mm
Anchura	465 mm
Tipo de producto	Aparato de flexión

---

## Accesorios

Pinza adicional	823604
Herramienta de curvar Radio 15	823603 15
Herramienta de curvar Radio 10	823603 10
Herramienta de curvar Radio 5	823603 5
Herramienta de curvar Radio 2	823603 2