

**Cilindro lijador tejido ranurado (A), Ø 100×100 mm, Tamaño de grano: 60****Datos de pedido**

Número de pedido	568466 60
GTIN	4045197526694
Clase de artículo	52E

Descripción**Ejecución:**

Disposición de láminas del tejido abrasivo en forma de abanico alrededor del eje del cilindro de rectificado. Dimensiones estándar Ø 100 x 100 mm y variante estrecha Ø 100 x 50 mm para el mecanizado de superficies pequeñas. Taladro de asiento Ø 19 mm con ranura de chaveta múltiple.

Tejido abrasivo ranurado.

Aplicación:

Para **rectificado longitudinal suave**, incluso en superficies ligeramente abovedadas, muy adaptables.

Nota:

Para la compensación de anchos en cilindros delgados Ø 100 x 50 mm, emplear juego de anillos distanciadores n.º 568439.

Descripción técnica

Tamaño de grano	60
N.º revoluciones recomend.	3700 min ⁻¹
Soporte del abrasivo	Tejido
Símbolo de medio abrasivo	A

Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Ø de rodillo	100 mm
Anchura rodillo	100 mm
Atributo del nombre de producto	Ø 100×100 mm
Tipo de producto	Cilindro lijador tejido ranurado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Barnices	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		