

**Cilindro lijador de fieltro (A), Ø 100×100 mm, Comparación de granulado: 180****Datos de pedido**

Número de pedido	568475 180
GTIN	4045197526748
Clase de artículo	52E

Descripción**Ejecución:**

Dimensiones estándar Ø 100 × 100 mm y variante estrecha Ø 100 × 50 mm para el mecanizado de superficies pequeñas. Taladro de asiento Ø 19 mm con ranura de chaveta múltiple.

Fieltro mezclado con corindón normal (A).

Aplicación:

Fieltro fino no tejido para **trabajos de limpieza fáciles** y **acabado de superficie uniforme**.

Nota:

Para la compensación de anchos en cilindros delgados Ø 100 × 50 mm, emplear juego de anillos distanciadores n.º 568439.

Descripción técnica

N.º revoluciones recomend.	2800 min ⁻¹
Soporte del abrasivo	Material no tejido para limpieza
Comparación de granulado	180
Símbolo de medio abrasivo	A
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Ø de rodillo	100 mm

Anchura rodillo	100 mm
Atributo del nombre de producto	Ø 100×100 mm
Ø de perforación	19 mm
Tipo de producto	Cilindro lijador de material no tejido

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Barnices	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		