



Herramienta accionada radial, regleta OT, VX4, Tipo: 40-VX4-LIK



Datos de pedido

Número de pedido	319963 40-VX4-LIK
GTIN	4045197877307
Clase de artículo	31W

Descripción

Ejecución:

Para el uso en todos los tornos CNC **DMG Gildemeister CTX** con revólver **Sauter**. Acoplamiento de accionamiento **DIN 5480**. Sujeción de las herramientas en la AGW a través de pinza portapieza ER con tuerca externa o sistema de cambio rápido VARIA VX con licencia EWS. Refrigeración externa a través de tubo KM, refrigeración interna a través de la herramienta central por el husillo. Número de revoluciones máximo 8000 rpm. Uso en **revólver de estrella**. Modelo a izquierda, es decir, mecanizado en dirección al husillo principal. Transmisión 1:1. Versión con refrigeración (interna) máx. 70 bar. Regleta OT.

Ventaja:

- **Construcción con peso y geometría optimizados.**
- **Seguridad en el proceso gracias a los componentes de alta calidad, gran durabilidad.**
- **Transmisión de pares de giro elevados.**
- **Control al 100 %; cada AGW se somete a un programa de rodaje.**
- **Refrigeración interna: junta desarrollada especialmente y patentada.**

Aplicación:

El máximo de pasos de arranque de viruta en una misma sujeción. En caso de falta de espacio (puestos de sujeción) en el revólver.

Idóneo para :

DMG Gildemeister CTX. En parte, Emco, Hardinge, Monforts, Scherer etc. con DIN 5480.

Suministro:

AGW para pinza portapieza: incl. tuerca de apriete y llave de gancho. AGW VARIA VX: incl. llave de apriete.

Partes opcionales:

Bocas adecuadas Varia VX n.º 319802 – 319888, pinzas de sujeción ER n.º 308941 – 309878, llaves de apriete n.º 309680 – 309745.

Nota:

- **Otros tipos de accionamiento (p. ej., DIN 5482), transmisiones, dimensiones, BMT, etc. a petición: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **Herramientas RI (refrigeración interna) sin funcionamiento en seco con juntas estándar, filtrado del refrigerante < 50 µm.**
- **Recomendación: operar el modelo VARIA VX con una herramienta de torsión (máx. 6 Nm).**

Tamaño VDI: 40

Sujeción de herramienta: Varia VX4

l_1 : 138 mm

b_1 : 76,5 mm

b_2 : 72 mm

h_1 : 76 mm

x: 100 mm

Refrigeración: interno

Descripción técnica

Refrigeración	interno
x	100 mm
l_1	138 mm
h_1	76 mm
b_1	76,5 mm
b_2	72 mm
Adaptador	VX4
Tamaño VDI	40
Sujeción de herramienta	Varia VX4

Accesorios

Portabrocas macizo VARIA VX4 Ø de sujeción D1 20 mm	319827 20
Portabrocas macizo VARIA VX4 Ø de sujeción D1 12 mm	319827 12

Portabrocas macizo VARIA VX4 Ø de sujeción D1 25 mm	319827 25
Asiento para pinzas portapiezas Varia VARIA VX4 Para pinzas de sujeción ER 25 ER	319804 25
Asiento para pinzas portapiezas Varia VARIA VX4 Para pinzas de sujeción ER 16 ER	319804 16
Asiento para pinzas portapiezas Varia VARIA VX4 Para pinzas de sujeción ER 20 ER	319804 20
Soporte para cono portafresas axial VARIA VX4 Ø de mandril d1 22 mm	319838 22
Asiento para pinzas portapiezas Varia VARIA VX4 Para pinzas de sujeción ER 40 ER	319804 40
Soporte para cono portafresas axial VARIA VX4 Ø de mandril d1 27 mm	319838 27
Portabrocas macizo VARIA VX4 Ø de sujeción D1 6 mm	319827 6
Portabrocas macizo VARIA VX4 Ø de sujeción D1 16 mm	319827 16
Soporte para cono portafresas axial VARIA VX4 Ø de mandril d1 16 mm	319838 16
Portabrocas macizo VARIA VX4 Ø de sujeción D1 8 mm	319827 8
Portabrocas macizo VARIA VX4 Ø de sujeción D1 10 mm	319827 10
Asiento para pinzas portapiezas Varia VARIA VX4 Para pinzas de sujeción ER 32 ER	319804 32