

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY

Cepillo circular de alambre Alambre acero 0,30 / 0,35 mm, Ø del cepillo D1× ancho de corte L1: 300X35mm



Datos de pedido

Número de pedido	570100 300X35
GTIN	4017359005453
Clase de artículo	57L

Descripción

Ejecución:

Alambre montado a presión en cuerpo de acero. **Gran densidad de la guarnición**, alta precisión de concentricidad y resistencia al desgaste. Adaptación posible a diferentes taladros de asiento gracias a **anillos reductores intercambiables** (incluido en el volumen de suministro). Taladro con chavetero doble.

Aplicación:

Uso en bancos de amolar y de esmerilar o máquinas con árbol flexible. Para granular, limpiar, desoxidar, descascarillar, etc.

Descripción técnica

Ø de taladrado máximo hasta	100 mm
Ø del cepillo D ₁	300 mm
Ø de anillo de reducción	30 mm
Longitud de guarnición H ₁	60 mm
Velocidad de giro máxima	3000 min ⁻¹

Anchura del cepillo	26 mm
Ø de la perforación d ₁	50,8 mm
Tipo de producto	Cepillo circular