

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cepillo circular Trenzado altermo, alambre INOX 0,50 mm, Ø del cepillo D1× Ø de perforación d1/rosca M: 115X22mm****Datos de pedido**

Número de pedido	571255 115X22
GTIN	4017359385845
Clase de artículo	57L

Descripción**Ejecución:**

Cepillo redondo recto, con alambre liso de 0,50 mm, **trenzado** y montado a presión en el cuerpo de acero. **Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste.**

Aplicación:

Trenzado altermo (derecha / izquierda) para mayor agresividad en el caso de difíciles trabajos de cepillado. Muy adecuado para el uso en esquinas y cantos con marcha suave.

Para trabajos de cepillado pesados, p. ej. decapado, desoxidado, descoricado, granulado, enlucido de elementos metálicos, también para la limpieza de hojas de encofrado.

Descripción técnica

Longitud de guarnición H ₁	24 mm
Ø del cepillo D ₁	115 mm
Grosor de las cerdas	0,5 mm
Velocidad de giro máxima	12500 min ⁻¹

Número de trenzados	20
Anchura de los filamentos L ₁	14 mm
Ø de la perforación d ₁	22 mm
Material dotación	Alambre INOX
Tipo de producto	Cepillo circular