



## Disco de corte diamantado ESTÁNDAR\*\* Universal, Ø de muela: 230mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 569720 230    |
| GTIN              | 9003173101100 |
| Clase de artículo | 53T           |

### Descripción

#### Ejecución:

Discos de corte diamantados para el corte en seco y en húmedo. Ø de perforación 22,23 mm.

- **Tiempos de corte reducidos gracias a los diamantes de corte fácil.**
- **Vida útil extremadamente larga, menos cambios de muela abrasiva.**
- **Diámetro uniforme; en consecuencia, siempre la plena profundidad de corte.**
- **Reducción de la generación de polvo; prácticamente sin desgaste de la muela abrasiva.**

**Para uso diario** en todos los materiales de construcción, como hormigón, ladrillo, piedra natural, revestimiento sinterizado directamente, hoja de base bonificada (sin oscilación).

#### Aplicación:

Para cortar materiales de construcción corrientes, como hormigón (también armado), ladrillo, piedra natural, baldosas, cerámica, acero, etc.

#### Nota:

- **Guarnición diamantada preafilado en fábrica. ¡Observar siempre el sentido de giro!**
- **Otros discos de corte diamantados a petición.**

Velocidad circunf. máxima: 80 m/s

Ø de perforación: 22,23 mm

Ø de perforación: 22,23 mm

### Descripción técnica

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Revestimiento abrasivo altura       | 9 mm                   |
| Revestimiento abrasivo anchura      | 2,6 mm                 |
| Ø de perforación                    | 22,23 mm               |
| Ø de muela                          | 230 mm                 |
| Velocidad de giro máxima            | 6600 min <sup>-1</sup> |
| Medio abrasivo                      | Diamante               |
| Símbolo de medio abrasivo           | D                      |
| Optimizado para material de trabajo | Piedra                 |
| Forma                               | 41                     |
| Descripción de la forma             | recta                  |
| Máquina de accionamiento            | Lijadoras angulares    |
| Velocidad circunf. máxima           | 80 m/s                 |
| Tipo de producto                    | Disco de corte         |