

Garant**Brocas espirales largas HSS N, Sin revestimiento, Ø DC h8: 5,8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	116000 5,8
GTIN	4045197025494
Clase de artículo	11B

Descripción**Ejecución:**

A partir de 2,4 mm, vaporizadas. Especialmente adecuadas para taladros hundidos (en el caso de taladros profundos, eliminar la viruta varias veces).

Con afilado forma A a partir de tamaño 4 mm.

Ventaja:

Especialmente adecuadas para taladros **hundidos**. (En caso de uso como broca para orificios profundos se requieren avances reducidos y un vaciado frecuente de la viruta).

Recomendación:**Profundidad de perforación máxima:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Nota:

Broca de puntear CN adecuada, n.º 112103, 112110 y 112160 con **ángulo de punta de 120°** para una máxima seguridad en el proceso.

Descripción técnica

Ø nominal D_c	5,8 mm
Avance f en acero $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm/rev,
Número de filos Z	2
Longitud de la ranura de viruta L_c	91 mm
Tolerancia Ø nominal	h8
Ø de mango D_s	5,8 mm
Longitud total L	139 mm
Norma	DIN 340

Profundidad de perforación máxima recomendada L ₂	82,3 mm
Ángulo de punta	118 grados
Mango	Mango cilíndrico
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS
Tipo	N
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca espiral

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones	64 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	52 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	40 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	40 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	30 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	25 m/min	P
GG(G)	adecuado con restricciones	25 m/min	K
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		