



Muela abrasiva con Cierre por adherencia 237AA (A), Ø 125 mm, Tamaño de grano: 120



Datos de pedido

Número de pedido	567726 120
GTIN	2050001711519
Clase de artículo	53M

Descripción

Ejecución:

La **cara posterior de la muela abrasiva está forrada con terciopelo de bucles** y es autoadhesiva en combinación con **platos lijadores con Cierre por adherencia**, p. ej.n.º **567760**. Para cambiar el disco de forma rápida.

237AA Trizact™ con superficie piramidal finamente estructurada, compuesta por minúsculas partículas minerales de óxido de aluminio (A).

Aplicación:

En **lijadoras angulares** o excéntricas con plato lijador con Cierre por adherencia (no es posible la aspiración del polvo). Velocidad de trabajo máxima **40 m/s**.

Para un **dibujo de rectificado fino y uniforme** en todos los aceros, aceros finos, latón y aleaciones de titanio. Especial para rectificado contornos y preparación para el pulido.

Nota:

Encontrará el bloque de rectificación manual para muelas abrasivas con adherencia en el n.º 567857 tam. 125 y tam.150. Encontrará muelas abrasivas con adherencia en los n.º 566902 – 566950. Encontrará el sistema de rectificado pequeño con Ø 50 mm y Ø 75 mm en el n.º 554005 y sig.

Descripción técnica

Tamaño de grano	120
Denominación granulométrica 3M	A160
Ø de muela	125 mm
Quality Dress	237AA Trizact™
Serie	237AA
Medio abrasivo	Partículas minerales de óxido de aluminio (A)
Símbolo de medio abrasivo	A
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 125 mm
Máquina de accionamiento	Lijadora angular
Velocidad circunf. máxima	40 m/s
Tipo de producto	Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
seco	adecuado		

Accesorios

Plata para pulir con Cierre por adherencia,M14 Ø exterior
125 mm

567762 125

Plato lijador con Cierre por adherencia,M14 Ø exterior 125
mm

567760 125

Bloques abrasivos manuales con adherencia apto para Ø
de discos 125 mm

567857 125